



396768

Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Raccordement

Type de connection / prise	Borne à ressort
----------------------------	-----------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	No
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Identification

Avec inscription	No
------------------	----

Textes

Protection	Sans
------------	------

Adapté à

SerR.Classic / Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker Serie 1930 / Verre

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui