



396768

Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	40 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
------------------------	-----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka
--------------	--

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Ochrana	Žádný

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano