



396765

Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Matière Métal
PVC
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 70 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Raccordement

Type de connection / prise Borne à vis

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe
borne à vis

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre
Insert central incliné No
Avec couvercle à charnière No
Broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts No
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No
Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Protection Sans

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui