




BRA651303ELN

Vnější roh, BRA65130, hliník, přírodní elox

Technické vlastnosti

Rozměry

|          |        |
|----------|--------|
| Výška    | 68 mm  |
| Šířka    | 130 mm |
| Měření a | 80 mm  |

Příslušenství

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Typ příslušenství | Základna |
|-------------------|----------|

Konfigurace

|            |     |
|------------|-----|
| Překrývání | Ano |
|------------|-----|

Nastavení

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Instalace, montáž

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perforace základny | Ano |
|--------------------|-----|

Materiál

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiál | Hliník    |
| Povrch   | Eloxovaný |
| Barva    | Hliník    |

Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |