

Komplettschrank,univ.Z,2ZP,RES,BKE-I,OKK,VT5,APZ,SLS 40A,ESA,1100x800x205mm,IP44

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1100 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 205 mm |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Felder | 3 |
| Anzahl Zählerplätze <=63 A | 2 |
| Anzahl Zählerplätze >=80 A | 0 |
| Anzahl der Leerplätze | 2 |
| Anzahl Zählerfeld (Einbausatz) | 2 |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE | 0 |
| Anzahl Reihen | 5 |
| NAR Zählerfeld Montage von | Leitungsschutzschalter 1-polig 25 kA |
| Anzahl Sammelschienendurchführungen | 2 |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|

Konnektivität

| | |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Ausführung des Handgriffes | Klapgriff mit Vorreiber |

Netzform

| | |
|----------|------|
| Netzform | TN-S |
|----------|------|

Kapazität

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl Verteilerfeld | 1 |
|----------------------|---|

Anschluss

| | |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der RJ45 Anschlüsse | 2 |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld | Horizontal |
| Anschluss-/Steckertyp | Sammelschiene Klemme |

Abbildungen | Zeichnungen

