



47753532



Steckdose SCHUKO 2f. waag. mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld W1, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	76 mm
Breite	147 mm
Tiefe	63 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckbare Klemme
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	--

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja