



FW736F

Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 7x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):1220x766x110mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl Reihen	7
Mit Schloss	Nein
Mit Neutraleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	252
---------------	-----

Abmessungen

Höhe	1292 mm
Breite	838 mm
Tiefe	121 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	838 mm
Einbautiefe	110 mm
Breite in Teilungseinheiten	36

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2
---------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40
Schließungstyp	Ohne Schloss