



FW736W

Feldverteiler AP, FW2, IP40, SKI, 7x36PLE, Außenmaße (HxBxT):1241x787x150mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl Reihen | 7 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 252 |
|---------------|-----|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1241 mm |
| Breite | 787 mm |
| Tiefe | 150 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 3 |
|---------------------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |
| Schließungstyp | Schloss mit Schlüssel Ohne Schloss |