



FG21WF

Anreihstandverteiler IP41 350x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 2000 mm |
| Breite                   | 350 mm  |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

##### Sicherheit

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP41                     |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I           |
| Schließungstyp                 | Doppelbartverschluß 3 mm |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                     |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |

##### Installation, Montage

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Kundenspezifisch  |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Glanzgrad  | Matt              |

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

