



WH25110105C

kallysto line UP komplett: Druckschalter S3 Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	92 x 92 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wechselschalter
-----------------------	-----------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja