



FZ215D

Reserve deur, 3 velden links, IP54, Klasse I, 1900 x 800 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1900 mm
Breedte	800 mm
Diepte	20 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Type slot	3-zijdig 7 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----