



382210

Int. para persianas con llave

Características técnicas

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material

Metal

Plástico

Tratamiento

Sin tratamiento

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Texto

Tipo de conmutación / variante	Con posición neutra
--------------------------------	---------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

Sin garras de expansión

Características técnicas

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----