




382210



Interr. chave estores, bipolar, s/canhão

Características técnicas

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas Interruptor de 2 polos

Materiais

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Poder de corte 10 A

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Modo de comutação Com posição neutra

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Modo de instalação Para fixação por parafuso
Sem garras de expansão

Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim