



382210

Interr. chave estores, bipolar, s/canhão

Características técnicas

Comandos e sinalizadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Material

Metal

Tratamento

Plástico

Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Intensidade de corrente

10 AX (100W LED (SBL))

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Modo de comutação	Com posição neutra
-------------------	--------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Sem garras de expansão

Adequado para

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----