



20346089

**Fußbodenentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Q.x polarweiß, samt**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|             |      |
|-------------|------|
| Nennstrom   | 10 A |
| Schaltstrom | 10 A |

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V       |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Einstellungen**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sollwert Komforttemperatur | 10 - 50 °C |
|----------------------------|------------|

**Werkstoff**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Polarweiß            |
| RAL Nummer | 9010                 |
| Glanzgrad  | Samt                 |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt          |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe  | 60 mm |

**Bildschirm**

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

**Ausstattung**

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Schalt-Temperaturdifferenz      | 1 K                       |
| Ausführung Raumtemperaturregler | Fußboden temperaturregler |
| Fühlerart                       | Bimetall                  |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Anschluss**

|            |     |
|------------|-----|
| Kontaktart | 1NO |
|------------|-----|

**Einsatzbedingungen**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
|------------------------|--------|

**Texte**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Montageart             | Ohne Spreizkrallen                        |
| Anschlussart           | Mit Steckklemme                           |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung               |
| Aufdruck               | Mit Aufdruck                              |
| Anschluss              | Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |