



WH27184809C

kallysto.pro UP komplett: Schlüsseltaster A/2-polig/1->0/30°/KABA8 Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Braun

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 69 mm

Einbautiefe 7 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 62 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja