



WH25181100C

kallysto.line ENC complet: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-AUT-0-MAN Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|------------------------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016 |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitements de surface | Non traité |

Identification

| | |
|--|---|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec plaque de recouvrement |
|--|---|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 92 x 92 mm |
| Profondeur de montage | 14 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|--|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
| Type de commutation | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-MAN |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|