




DAK2803400ELN

Колона подвійна DA 200-80, профіль 136x98мм, h=3.4м, ELN

Технічні характеристики

Розміри

Глибина	130 mm
Ширина	98 mm
Висота монтажу	3,36 - 3,36 m
Регулювання висоти	0 mm
Внутрішній поперечний переріз	10800 - 10800 mm ²
Ширина кришки	80 mm

Кришка, дверцята

Кількість знімних кришок	2
--------------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

