



WH20340603A

kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Gris Cl.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage	12 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	45.4 mm

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui