



WH20340603B

ka. ENC: Var. rot. à coup. d.ph. asc. 250W p. LED + pl. de fixat. + face Gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Matière Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 45.4 mm

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec borne enfichable

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui