



WH20340600B

kallysto ENC: Var. rot. à coup. d.ph. asc. 250W LED + pl. de fixat. + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Matière	Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage	12 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	45.4 mm

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui