



WH20340600A

**kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension de service | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|          |             |
|----------|-------------|
| Couleur  | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016        |
| Matière  | Duroplast   |

**Dimensions**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Profondeur de montage | 12 mm   |
| Hauteur               | 60 mm   |
| Largeur               | 60 mm   |
| Profondeur            | 45.4 mm |

**Textes**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Principe de variation     | Coupure de phase montante |
| Type de raccordement      | Avec borne enfichable     |
| Fonctionnement & contrôle | Pas d'interface Bluetooth |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |