



WH20340607A

**kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Beige
Code RAL	1015
Matière	Duroplast

**Dimensions**

Profondeur de montage	12 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	45.4 mm

**Textes**

Principe de variation	Coupure de phase montante
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui