



FP42QS

Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 650 x 550 x 205 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 650 mm |
| Breedte       | 550 mm |
| Diepte        | 205 mm |
| Dikte zijwand | 1 mm   |

Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | Staafsluiting<br>Zonder slot              |
| Slagvastheid IK                            | IK09                                      |

Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 4 |

Installatie, montage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee         |

Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Helderwit     |
| RAL-code                | 9010          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |

Samenstelling

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 4 |
|----------------------|---|

Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 250 A |
|-----------------|-------|

Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|