



WH26120404C

kallysto.trend UP komplett: Leuchtschalter S6 Anthrazit

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	94 x 94 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
Schaltart/Variante	Zwischenschalter

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----