



WH20340604B

ka. ENC: Var. rot. à coup. d.ph. asc. 250W p. LED + pl. de fixat. + face Anth.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Matière Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 45.4 mm

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec borne enfichable

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui