



WH36180249A

robusto Interrupt. rotatif S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Aluminium

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	73 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

##### Matière

Couleur	Aluminium
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

##### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

##### Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----