



FZ226N

Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1550x800mm

#### Technische Eigenschaften

##### Kompatibilität

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1519 mm |
| Breite | 248 mm  |
| Tiefe  | 12 mm   |

##### Abdeckung, Tür

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein        |
| Anzahl Schranktüren          | 1           |
| Art der Schranktür           | Anschlagtür |
| Anzahl der Schlösser         | 0           |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010              |
| Farbe      | Reinweiß          |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

##### Architektur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

##### Sicherheit

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54         |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 2 |
|---------------|---|

##### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schnappbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|