



FZ226N

Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1550x800mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1519 mm |
| Breite | 248 mm |
| Tiefe | 12 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Art der Schranktür | Anschlagtür |
| Anzahl der Schlosser | 0 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

Architektur

| | |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 2 |
|---------------|---|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schnappbefestigung |
|------------|--------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
|---------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|