



WH26120409C



**kallysto.trend encastré complet: Interrupteur S6 lumineux Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Marron
---------	--------

Code RAL

8014

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	94 x 94 mm
------------	------------

Profondeur de montage

12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

31 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage

Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Type de commutation

Permutateur

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----