



FZ206N

Porte, univers, gauche, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1700x1050mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

Dimensions

Hauteur	1669 mm
Largeur	498 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Type de verrouillage	Sans serrure

Équipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----