



FZ206N

Dveře levé pro FP14x, 1669x498 mm, IP44/54

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Montáž na omítku

Rozměry

Výška

1669 mm

Šířka

498 mm

Hloubka

12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné

Ne

Počet dveří rozvaděče

1

Typ dveří rozvaděče

Zarážka dveří

Počet zámků

0

Materiál

Kód RAL

9010

Barva

Bílá

Materiál

Ocel

Povrch

Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče

Vlevo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP

IP54

Typ uzamčení

Bez zámků

Vybavení

Počet polí v šířce

2

Konektivita

Druh montáže

Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Kapacita

Počet modulů

0

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití

Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano