



L063L1

Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnici s roztečí 60 mm, šířka 36 mm

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Systém přípojníc
Jmenovitý utahovací moment	2,50 - 2,50 Nm

Připojení

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Klecová svorka
Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 25 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2 W
--	-----

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	D02
Charakteristika pojistek	gG; gR

Rozměry

Výška	193 mm
Šířka	36 mm
Délka	72 mm
Vzdálenost přípojníc	60 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano