



FZ205N

Porte, univers, droite, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1700x800mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur	1669 mm
Largeur	248 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Gauche

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Type de verrouillage	Sans serrure

Equipement

Nombre de travée de large 1

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui