



FZ205N

univers Drzwi lewe do obudowy IP44/54 1700x300mm

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Montaż natynkowy

Wymiary

Wysokość	1669 mm
Szerokość	248 mm
Głębokość	12 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Typ blokowania	Bez zamka

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie 1

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie na zatrzask

Pojemność

Liczba modułów 0

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak