



FZ204W

univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1550x550mm

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy	Montaż natynkowy
----------------------------	------------------

Wymiary

Wysokość	1669 mm
Szerokość	519 mm
Głębokość	12 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Architektura

Położenie drzwi szafki	Prawy
------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	2
--------------------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak