



FZ204W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP12/13/14/15x, 1669x519 mm, IP54

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Montáž na omítku

Rozměry

Výška

1669 mm

Šířka

519 mm

Hloubka

12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné

Ne

Počet dveří rozvaděče

1

Typ dveří rozvaděče

Zarážka dveří

Typ rukojeti

Výklopná rukojeť se západkou

Počet zámků

1

Materiál

Kód RAL

9010

Barva

Bílá

Materiál

Ocel

Povrch

Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče

Vpravo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP

IP54

Typ uzamčení

3-bodová páka

Vybavení

Počet polí v šířce

2

Konektivita

Druh montáže

Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Kapacita

Počet modulů

0

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití

Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano