



FZ204N

**Dveře pravé s uzávěrem pro FP12/13/14/15x, 1669x519 mm, IP44**

**Technické vlastnosti**

**Přenos**

Vhodné pro typ rozvaděče Montáž na omítku

**Rozměry**

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 1669 mm |
| Šířka   | 519 mm  |
| Hloubka | 12 mm   |

**Kryt, dveře**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Dveře/kryt průhledné  | Ne                           |
| Počet dveří rozvaděče | 1                            |
| Typ dveří rozvaděče   | Zarážka dveří                |
| Typ rukojeti          | Výklopná rukojeť se západkou |
| Počet zámků           | 1                            |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

**Architektura**

Poloha dveří rozvaděče Vpravo

**Bezpečnost**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Stupeň krytí IP | IP44                      |
| Typ uzamčení    | Bez objímky proti zlomení |

**Vybavení**

Počet polí v šířce 2

**Konektivita**

Druh montáže Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

**Kapacita**

Počet modulů 0

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití Ne

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano