



GS20119011

Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Graphitschwarz
RAL Nummer	9011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	54 mm
Anzahl Einheiten	2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Geeignet für

Hager Geräte Steckdose BRx

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

