



FZ203W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP11x, 1669x269 mm, IP54

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče Montáž na omítku

Rozměry

Výška	1669 mm
Šířka	269 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	1

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče Vpravo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Typ uzamčení	3-bodová páka

Konektivita

Druh montáže Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Kapacita

Počet modulů 0

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano