



FZ208D

Reserve deur, 2 velden rechts, IP54, Klasse I, 1900 x 600 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 1900 mm |
| Breedte | 600 mm  |
| Diepte  | 20 mm   |

##### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |

##### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| RAL-code                | 7035          |
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| Materiaal               | Staal         |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |

##### Uitvoering

|                  |        |
|------------------|--------|
| Positie kastdeur | Rechts |
|------------------|--------|

##### Veiligheid

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse I (geaard) |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54                          |
| Type slot                                  | 3-zijdig 7 mm                 |

##### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
|-----------------------------|---|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|