



FWKP1001500VERZ

Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

| | |
|------------------------|------|
| Feuerwiderstandsklasse | E190 |
|------------------------|------|

Architektur

| | |
|------------------------------|---|
| Anzahl der brennbaren Seiten | 4 |
|------------------------------|---|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 150 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Innenhöhe | 95 mm |
| Innenbreite | 145 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 13775 - 13775 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 60 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |

Ausstattung

| | |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-------|------|
| Farbe | Zink |
|-------|------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 2 |
| Trennwände möglich | Ja |
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

