



FWKP1001500VERZ

Brandschutzelement FWK-Plus 100x150 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	EI90
------------------------	------

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	100 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Innenhöhe	95 mm
Innenbreite	145 mm
Lichter innerer Querschnitt	13775 - 13775 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	60
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Zink
-------	------

Ausstattung

Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

