



FWKP1001500VERZ

**Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 galvanisée**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

Classe de résistance au feu E190

**Architecture**

Nombre de côtés résistants aux feu 4

**Installation, montage**

Perforation de socle Oui

**Dimensions**

Hauteur 100 mm

Largeur 150 mm

Longueur 2000 mm

Hauteur intérieure 95 mm

Largeur intérieure 145 mm

Section intérieure 13775 - 13775 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 60

**Matière**

Matière Acier

Traitement de surface Galvanisé

**Équipement**

Matière de la gaine Acier

**Matière**

Couleur Zinc

**Équipement**

Nombre d'agrafes par mètre 2

Peut être cloisonné Oui

Nombre de cloisons clipsables 1

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

**Illustrations | dessins**

