



R25519010

Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteile
------------------	-----------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

