



UKK240382

Vertikalkrümmter 2-zügig aus Stahlblech zu UK 240x38mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	38 mm
Breite	240 mm
Länge	200 mm
Mass a	38 mm
Mass b	240 mm

Ausstattung

Richtungsänderung	Vertikal
Kammeranzahl	2 - 2

Funktionen

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

