



WH20180103A

kallysto Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 + Front für Kombination Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 60 x 60 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/1-polig

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja