



FU32ACN

Coffret NewVegaD, 687x550x150mm, encastré 3 rangées 72 modules, porte transparente

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	3
Nombre de rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	687 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	150 mm
Largeur de montage	550 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	150 mm
Largeur en modules	24

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matière

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----