




GW2C9016

**Vippa dubbel, 55x55mm, lins, PC halogenfri, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Dubbelvippa |
|---------------------|-------------|

**Kontroller och indikatorer**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 2 |
|---------------|---|

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Trafikvit  |
| RAL-kod      | 9016       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | PC - ABS   |
| Behandling   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|               |       |
|---------------|-------|
| Höjd          | 55 mm |
| Bredd         | 55 mm |
| Djup          | 8 mm  |
| Axel diameter | 0 mm  |

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

**Anslutning**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan                    |
| Med bussystem KNX radio   | Nej                     |
| Typ av montering          | Klor<br>Snabbanslutning |

**Utrustning**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Ja |
|-------------------------------|----|

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

**Text**

|         |             |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|

**Identifiering**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |
|----------------|--------------------|

**Lämplig för**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Hager enheter multimedia BRX |  |
|------------------------------|--|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |