



VU24NK

**Boîtier mural,Volta,UPV,2x12MOD**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Equipement**

Nombre de rails	2
-----------------	---

Nombre rangées	2
----------------	---

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	24
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	484 mm
---------	--------

Largeur	330 mm
---------	--------

Profondeur	94.50 mm
------------	----------

Hauteur d'encastrement	490 mm
------------------------	--------

Largeur de montage	314 mm
--------------------	--------

Profondeur de montage	90 mm
-----------------------	-------

Nombre d'unités de largeur	12
----------------------------	----

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Matière**

Matière	Plastique
---------	-----------

Code RAL	7035
----------	------

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----